

BIODUR® Plastinations-Sets für die Scheibenplastination

Technik	Mögliche Präparatgröße	Präparate pro Monat ca.	Empfohlene Grundausrüstung
P 35- und P 40- Technik (Aufrüstung eines Silikon-Sets)	Gehirnscheiben in allen Ebenen	abhängig von der Größe der vorhandenen Entwässerungs- und Imprägnierbehälter sowie von der Anzahl der Flachkammern	1 Rotationsschneidemaschine HL25 1 UVA Lichthärtungseinheit HH04 1 Umluft-Wärmeschrank HL20 2 Gitterkörbe HD30 (z. Zt. in der Entwicklung) 10 Eimer HA36 20 Sicherheitsglasscheiben (3 mm) 20 Floatglasscheiben (2 mm) 50 m Silikonschnur HS06, 6 mm (für 4 mm-Scheiben) 100 Rückfaltklammern, mittel, HS31 100 Rückfaltklammern, groß, HS32 1 Positionierdraht HS56 1 Entlüftungsdraht HS55
E 12-Technik (mit der Sandwich- Methode) (als Aufrüstung eines mittleren oder großen Silikon-Sets)	Horizontale Körperscheiben aus dem Rumpfbereich	abhängig von der Größe der vorhandenen Entwässerungs- und Imprägnierbehälter	1 Bandsäge (oder 1 Rotationsschneidemaschine HL25 für Organscheiben) 1 Umluft-Wärmeschrank HL20 2 Drahtkörbe HD08 50 Stk. Kunststoffgaze HD15 50 Stk. Separiergitter HD16 50 Stk. Stabilisierungsgitter HD18 20 Sicherheitsglasscheiben (3 mm) 100 Polyesterfolienblätter HA25 (100 mm)
E 12-Technik (mit der Flachkammer- Methode) (als Aufrüstung eines mittleren oder großen Silikon-Sets)	Horizontale Körperscheiben aus dem Rumpfbereich	abhängig von der Größe der vorhandenen Entwässerungs- und Imprägnierbehälter sowie von der Anzahl der Flachkammern	1 Bandsäge (oder 1 Rotationsschneidemaschine HL25 für Organscheiben) 1 Umluft-Wärmeschrank HL20 2 Drahtkörbe HD08 50 Stk. Kunststoffgaze HD15 50 Stk. Separiergitter HD16 50 Stk. Stabilisierungsgitter HD18 20 Sicherheitsglasscheiben (3 mm) 50 m Silikonschnur HS05, 5 mm (für 4 mm-Scheiben) 100 Rückfaltklammern, mittel, HS31 10 Einfülltrichter HS50 1 Positionierdraht HS56 1 Entlüftungsdraht HS55
Zusätzlich empfohlene Hilfsmittel und Geräte für alle Scheibenplastinations-Sets: Sägeschutzhandschuhe, Handklammern groß/klein (zum senkrechten Aufstellen von Flachkammern), Distanzstreifen aus Kunststoff (zum sicheren, kratzfreien Stapeln von Glasscheiben)			